



Schraubendreher für Schlitz, mit 2K-SwissGrip-Heft ESD, Schneidenbreite b: 5,5mm



Bestelldaten

Bestellnummer	660050 5,5
GTIN	7610733256105
Artikelklasse	63E

Beschreibung

Ausführung:

SwissGrip-Kraftheft mit hautfreundlichem Elastomer-Mantel und einem Kern aus besonders zähem und schlagfesten Polypropylen. Auch mit nassen und öligen Händen können hohe Drehmomente übertragen werden. **Klinge** aus PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Oberfläche vernickelt und verchromt. Spitze schwarz. Abgesetzte planparallele Schneiden mit Flächen- statt Linienkontakt für höhere Drehmoment-Übertragung.

Werkzeuggriff aus ableitendem Kunststoff, **ESD geeignet**.

Vorteil:

- **Abgesetzte planparallele Schneiden mit Flächen- statt Linienkontakt für höhere Drehmoment-Übertragung.**
- **Kein Cam-out Effekt.**
- **Schneiden perfekt passend für genormte und ungenormte Schraubenschlitze.**
- **Glatte, gratfreie Rundung des Griffes verhindert Reibung im Handteller.**
- **Ballige, ergonomische Form mit griffiger, hautfreundlicher Oberfläche garantiert ermüdungsfreies Arbeiten und hohe Drehmomente.**
- **Abrollschutz.**
- **Kennzeichnung mit Abtriebssymbol und Größe.**

Verwendung:

Für Reparatur- und Montagearbeiten, zum Lösen festsitzender Schrauben etc.

Technische Beschreibung

ganze Länge	220 mm
Schneidenstärke a	0,8 mm

Klingenbezeichnung	3
Schneidenbreite b	5,5 mm
Betätigungssechskant	nein
Klingenlänge	120 mm
Klingenspitze	schwarz
durchgehende Klinge	nein
Serie	SwissGrip ESD
elektrostatische Eigenschaft	EGB/ESD
Abtriebsprofil	Schlitz-Schraubendreher
Ausführung Schaft	rund
Schlagkappe	nein
Werkstoff	PB Swiss Tools-Sonderlegierung
Oberfläche	vernickelt und verchromt
Produktart	Schraubendreher