

**Schleifgewebe-Sparrolle (A) braun KK 114 F, 40 mm × 50 m, Körnung: 100****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 557700 100 |
| GTIN | 4018875266618 |
| Artikelklasse | 56V |

Beschreibung**Ausführung:**

Dicht gewebtes Baumwollgewebe mit gleichmäßig gestreutem, kunstharzgebundenem **Normalkorund (A)**. Sehr gute Kornhaftung, hohe Schleifleistung und lange Standzeit. Typ **VSM KK 114 F**: Gewebe **braun, für extrem hohe Beanspruchung**. Diese Qualität ist **besonders geschmeidig, öl- und petroleumfest** und lässt sich in Längsrichtung kantenrein und fadengerade reißen ohne zu fransen.

Verpackung **mit integriertem Abreißmesser**.

Verwendung:

Zum Handschleifen von Metall, aber auch für alle anderen Werkstoffe gut geeignet.

Technische Beschreibung

| | |
|--------------------------|------------------|
| Feinheitsgrad | mittel |
| Körnung | 100 |
| Schleifmittel | Normalkorund (A) |
| Schleifmittelkurzzeichen | A |
| Sparrollen Breite | 40 mm |

| | |
|-----------------------|---------------|
| Sparrollen Länge | 50 m |
| Produktnamensattribut | 40 mm × 50 m |
| Produktart | Schleifgewebe |

Anwenderdaten

| | Eignung | V _c | ISO-Code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Alu Mg | geeignet | | |
| Stahl < 900 N/mm ² | geeignet | | |
| Stahl < 1400 N/mm ² | geeignet | | |
| Stahl < 55 HRC | geeignet | | |
| Stahl < 60 HRC | bedingt geeignet | | |
| Stahl < 67 HRC | bedingt geeignet | | |
| INOX | geeignet | | |
| Ti | bedingt geeignet | | |
| GG(G) | geeignet | | |
| CuZn | geeignet | | |
| Kunststoff, GFK | geeignet | | |
| Holz | geeignet | | |
| Lacke | bedingt geeignet | | |
| Uni | geeignet | | |
| trocken | geeignet | | |