

3M**Kapselgehörschutz Peltor™ LiteCom™****Bestelldaten**

Bestellnummer	097798
GTIN	4046719783694
Artikelklasse	04A

Beschreibung**Ausführung:**

Passives Lärmschutz-Headset mit integriertem Funkgerät in den Hörkapseln. Die verbaute Zwei-Wege-Funktechnik erlaubt die Kommunikation mit anderen LiteCom™ Kapselgehörschützer und Funkgeräten. Das **lärmunterdrückende dynamische Sprechmikrofon** erlaubt eine vereinfachte Kommunikation auch in lauter Umgebung. Bei Höchstleistung beträgt die Reichweite bis zu drei Kilometern. Das Headset arbeitet mit dem anmelderefreien PMR 446 Standard und hat daher genau 8 Kanäle im Frequenzbereich von 446 Mhz. Die drei Tasten erlauben selbst mit Handschuhen eine **leichte Bedienung. Sprachgesteuertes Senden (VOX)** ohne Tastenbedienung und automatische Abschaltfunktion. SNR = 32 dB (H = 33 dB, M = 30 dB, L = 23 dB).

Kombiniert Gehörschutz, Kopfhörer und Mikrofon.

Verwendung:

Für die Kommunikation in lärmbelasteten Arbeitsbereichen.

Norm:

EN 352-1; EN 352-6

Lieferumfang:

Inklusive 2x AA-Batterie (Alkali-Mangan) 081556 LR6.

Hinweis:

Hygienesets unter Nr. 097767 Gr. HY79.

SNR Wert (Dämmwert): 32 dB(A)

Betriebsdauer: 20 h
Gewicht: 394 g

Technische Beschreibung

SNR Wert (Dämmwert)	32 dB(A)
Betriebsdauer	20 h
Serie	Peltor™ LiteCom™
Anzahl enthaltener Batterien	2
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081556 LR6
Gewicht	394 g
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Norm	EN 352-6
Norm	EN 352-1
Produktart	Kapselgehörschutz

Zubehör

Lärmindikator NI100	097305
Aufbewahrungsbox	096920
Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR6	081556 LR6
Hygiene-Kit Typ HY79	097767 HY79