



Kapselgehörschutz Peltor™ WorkTunes™ Pro



Bestelldaten

Bestellnummer	097788
GTIN	4054596123298
Artikelklasse	04A

Beschreibung

Ausführung:

Kapselgehörschutz **mit integriertem FM Radio**. Eingebaute Antenne, **schnelle digitale Sendersuche und 5 Senderspeicher** sorgen für Flexibilität und einfache Bedienung. Durch Drücken der Bedienungstasten und Audio-Feedback (Frequenz) kann der Sender eingestellt werden, ohne den Gehörschutz abzusetzen. Dadurch bleibt der Schutz des Gehörs zu jeder Zeit bestehen. Über eine 3,5-mm-Klinke kann ein **MP3-Player bzw. Smartphone** angeschlossen werden. Der Anschluss über die Klinke eignet sich zum Abspielen von Audiodateien, aber nur bedingt zum Telefonieren. Automatische Abschaltung nach 4 Stunden ohne Tastenbewegung, um Energie zu sparen. SNR = 32 dB (H = 34 dB, M = 29 dB, L = 22 dB).

Kombiniert Gehörschutz und Kopfhörer.

Verwendung:

Laute Industrieumgebungen.

Norm:

EN 352-1; EN 352-8

Lieferumfang:

Inklusive 2 AA-Batterien (Alkali-Mangan) 081556 LR6.

Hinweis:

Hygienesets unter Nr. 097767 Gr. HY220.

SNR Wert (Dämmwert): 32 dB(A)

Betriebsdauer: 40 h

Gewicht: 352 g

Technische Beschreibung

SNR Wert (Dämmwert)	32 dB(A)
Betriebsdauer	40 h
Serie	Peltor™ WorkTunes™ Pro
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081556 LR6
Anzahl enthaltener Batterien	2
Gewicht	352 g
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Norm	EN 352-1
Norm	EN 352-8
Produktart	Kapselgehörschutz

Zubehör

Hygiene-Kit Typ HY220	097767 HY220
Aufbewahrungsbox	096920
Lärmindikator NI100	097305
Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR6	081556 LR6