

**Kraft-Kombizange, blank, mit 2K-Griffhüllen, ganze Länge: 200mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	700445 200
GTIN	4045197882332
Artikelklasse	72B

Beschreibung**Ausführung:**

Große Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand. Greifbacken gezahnt. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (ca. 63 HRC), auch für Pianodraht geeignet. Zange blank, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen.

Norm:

DIN ISO 5746.

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

Technische Beschreibung

ganze Länge	200 mm
Schneidwerte Pianodraht bis Ø	2,2 mm
Schneidwerte harter Draht bis Ø	2,8 mm
Norm	DIN ISO 5746
Griff	2K-Griffhülle
Herstellverfahren	Schneiden induktiv gehärtet (ca. 63 HRC)
Werkstoff	Spezial-Werkzeugstahl
Oberfläche	blank
funkkenfrei	nein

Produktart

Multifunktionszange