

**Universal-Schleifreiniger, 80×50×20 mm, Typ: F****Bestelldaten**

Bestellnummer	557660 F
GTIN	4045197241771
Artikelklasse	52E

Beschreibung**Ausführung:**

Flexibler Handschleifklotz, mit elastisch gebundenem Schleifkorn vollständig durchsetzt (hohe Standzeit, vollständiger Aufbrauch möglich). Durch die offenporige Bindung setzt sich der Schleifkörper nie zu. Für Nass- und Trockenschliff geeignet. Wasser- und ölbeständig.

Preisgünstige Ausführung mit Korund (A).

Verwendung:

Universell zum Reinigen, Polieren, Glätten, Mattieren und Schleifen von allen Materialien.

Hinweis:

Wasser, Petroleum, Pasten oder ähnliche Zusätze **erhöhen die Wirkung.**

Technische Beschreibung

Feinheitsgrad	fein
Breite	50 mm
Höhe	20 mm
Länge	80 mm
Produktnamensattribut	80×50×20 mm
Produktart	Schleifklotz

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Hartmetall (HM)	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	bedingt geeignet		
Stein	geeignet		
Lacke	geeignet		
nass maximal	geeignet		
trocken	geeignet		