



## Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, D 6,3-Bitaufnahme, ESD, maximales Drehmoment: 500cN·m



### Bestelldaten

Bestellnummer	659917 500
GTIN	7610733269471
Artikelklasse	63D

### Beschreibung

#### Ausführung:

**Kraftheft** mit hautfreundlichem Elastomer-Mantel ermöglicht problemlos die Übertragung des erforderlichen Drehmoments, selbst mit **nassen oder öligen Händen**. Bei Erreichen des eingestellten Drehmoments löst der Schraubendreher gut hör- und fühlbar aus und ist sofort wieder einsatzbereit. Das Lösemoment ist höher als das Anzugsmoment (Überlastschutz).

#### ESD geeignet.

Einstellung des gewünschten Drehmoments über ein Einstellrad am Griffende. Arretierposition verhindert ungewolltes Verstellen. Gut ablesbare, vor Verschmutzung geschützte Mikrometerskala.

**Bithalter mit Magnet** zur Aufnahme von C 6,3-Bits.

#### Verwendung:

Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment.

#### Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Hinweis:

Die garantierte Messgenauigkeit des Drehmoments erfolgt erst ab dem kalibrierten Drehmomentbereich nach DIN EN ISO 6789.

### Technische Beschreibung

Bit-Aufnahme	D 6,3
Messgenauigkeit Drehmoment	±6 %
Drehmomentbereich	100 - 500 cNm
maximales Drehmoment	500 cNm

Anzeige	analog
Drehmomentbereich	1 - 5 Nm
Skalenteilung 1 Teilstrich =	10 cNm
Messverfahren	Drehmoment
Feedback	auslösend
Ablesung umschaltbar	Nm
Norm	DIN EN ISO 6789
Verstellbarkeit Auslösewert	verstellbar
Gewicht	119 g
Einstellung des Auslösewertes	mit Einstellskala
Anschlussform	Bitaufnahme 1/4 Zoll
Auslöseprinzip	mechanische Rutschkupplung
Gesamtlänge L	144 mm
Kalibrierung	O1
Anzugrichtung	Rechtsanzug
Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
Daten protokollierbar	nein
Messtechnik	mechanisch
Auslösesignalisierung	haptisch
Auslösesignalisierung	akustisch
Herstellerbezeichnung	MecaTorque ESD
elektrostatische Eigenschaft	EGB/ESD
Drehmoment fest eingestellt	nein
Produktart	Drehmomentschraubendreher

## Dienstleistungen

Kalibrierung Drehmoment-Schraubendreher maximales Drehmoment 0,04-20 N·m

020200 0,04-20

## Zubehör

Elektronisches Drehmoment-Schraubendreher-  
Prüfgerät „TST“ maximales Drehmoment 10 N·m

---

654300 10