



Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, D 6,3-Bitafnahme, ESD, maximales Drehmoment: 200cN·m



Bestelldaten

Bestellnummer	659917 200
GTIN	7610733269464
Artikelklasse	63D

Beschreibung

Ausführung:

Kraftheft mit hautfreundlichem Elastomer-Mantel ermöglicht problemlos die Übertragung des erforderlichen Drehmoments, selbst mit **nassen oder öligen Händen**. Bei Erreichen des eingestellten Drehmoments löst der Schraubendreher gut hör- und fühlbar aus und ist sofort wieder einsatzbereit. Das Lösemoment ist höher als das Anzugsmoment (Überlastschutz).

ESD geeignet.

Einstellung des gewünschten Drehmoments über ein Einstellrad am Griffende. Arretierposition verhindert ungewolltes Verstellen. Gut ablesbare, vor Verschmutzung geschützte Mikrometerskala.

Bithalter mit Magnet zur Aufnahme von C 6,3-Bits.

Verwendung:

Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Hinweis:

Die garantierte Messgenauigkeit des Drehmoments erfolgt erst ab dem kalibrierten Drehmomentbereich nach DIN EN ISO 6789.

Technische Beschreibung

Skalenteilung 1 Teilstrich =	5 cNm
Anzeige	analog
Messgenauigkeit Drehmoment	±6 %
Drehmomentbereich	0,4 - 2 Nm

maximales Drehmoment	200 cNm
Drehmomentbereich	40 - 200 cNm
Bit-Aufnahme	D 6,3
Auslöseprinzip	mechanische Rutschkupplung
Verstellbarkeit Auslösewert	verstellbar
Einstellung des Auslösewertes	mit Einstellskala
Feedback	auslösend
Norm	DIN EN ISO 6789
Messverfahren	Drehmoment
Gesamtlänge L	144 mm
Anschlussform	Bitaufnahme 1/4 Zoll
Ablesung umschaltbar	Nm
Gewicht	113 g
Kalibrierung	O1
Anzugrichtung	Rechtsanzug
Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
Daten protokollierbar	nein
Messtechnik	mechanisch
Auslösesignalisierung	akustisch
Auslösesignalisierung	haptisch
Herstellerbezeichnung	MecaTorque ESD
elektrostatische Eigenschaft	EGB/ESD
Drehmoment fest eingestellt	nein
Produktart	Drehmomentschraubendreher

Dienstleistungen

Kalibrierung Drehmoment-Schraubendreher maximales Drehmoment 0,04-20 N·m

020200 0,04-20

Zubehör

Elektronisches Drehmoment-Schraubendreher-
Prüfgerät „TST“ maximales Drehmoment 2 N·m

654300 2

Elektronisches Drehmoment-Schraubendreher-
Prüfgerät „TST“ maximales Drehmoment 10 N·m

654300 10