



Drehmoment-Schraubendreher-Sortiment, 8-teilig mit Skala, Wechselklingenaufnahme, ESD, maximales Drehmoment: 50cN·m



Bestelldaten

Bestellnummer	659919 50
GTIN	7610733269488
Artikelklasse	63D

Beschreibung

Ausführung:

Kraftheft mit hautfreundlichem Elastomer-Mantel. Bei Erreichen des eingestellten Drehmoments löst der Schraubendreher gut hör- und fühlbar aus und ist sofort wieder einsatzbereit. Das Lösemoment ist höher als das Anzugsmoment (Überlastschutz). Einstellung des gewünschten Drehmoments über ein Einstellrad am Griffende. Arretierposition verhindert ungewolltes Verstellen. Gut ablesbare, vor Verschmutzung geschützte Mikrometerskala. Werkzeuggriff aus ableitendem Kunststoff, **ESD geeignet**.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Inhalt:

Drehmoment-Schraubendreher: 1 St.
3 Klingen für Schlitz / Phillips (Nr. 669605): 2 / 00; 2,5 / 0; 3,5 / 1
2 Sechskant-Klingen (Nr. 669606): 1,5 / 2; 2,5 / 3
2 Klingen für Torx®-Schrauben (Nr. 669607): TX6 / TX7; TX8 / TX9

Technische Beschreibung

Drehmomentbereich	0,1 - 0,5 Nm
-------------------	--------------

maximales Drehmoment	50 cNm
Skalenteilung 1 Teilstrich =	1 cNm
Drehmomentbereich	10 - 50 cNm
Abtriebsprofil	6-kant-Schraubendreher
Abtriebsprofil	Schraubendreher für Phillips
Abtriebsprofil	Schlitz-Schraubendreher
Abtriebsprofil	Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Kalibrierung	O1
Messgenauigkeit Drehmoment	±6 %
Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
Auslösesignalisierung	haptisch
Auslösesignalisierung	akustisch
Messtechnik	mechanisch
Anzugrichtung	Rechtsanzug
Anschlussform	wechselbare Klinge
Ablesung umschaltbar	cNm
Verstellbarkeit Auslösewert	verstellbar
Daten protokollierbar	nein
Feedback	auslösend
Auslöseprinzip	mechanische Rutschkupplung
Einstellung des Auslösewertes	mit Einstellskala
Anzeige	analog
Norm	DIN EN ISO 6789
Gesamtlänge L	106 mm
Messverfahren	Drehmoment
Herstellerbezeichnung	MecaTorque ESD
elektrostatische Eigenschaft	EGB/ESD
Produktart	Drehmomentschraubendreher

Dienstleistungen

Kalibrierung Drehmoment-Schraubendreher maximales Drehmoment 0,04-20 N·m

020200 0,04-20

Zubehör

Klinge für Schlitz-Phillips-Schrauben Typ 3

669605 3

Klinge für Pozidriv-Schrauben Typ 1

669608 1

Klinge für Innensechskantschrauben Typ 1

669606 1

Elektronisches Drehmoment-Schraubendreher-Prüfgerät „TST“ maximales Drehmoment 2 N·m

654300 2

Klinge für Innensechskantschrauben Typ 2

669606 2

Klinge für Schlitz-Phillips-Schrauben Typ 1

669605 1

Klinge für Torx®-Schrauben Typ 2

669607 2

Klinge für Schlitz-Phillips-Schrauben Typ 2

669605 2

Klinge für Torx®-Schrauben Typ 1

669607 1