

**Schleifgewebe-Sparrolle (A) blau KK 24, 40 mm × 50 m, Körnung: 180****Bestelldaten**

Bestellnummer	557710 180
GTIN	4018875266984
Artikelklasse	56V

Beschreibung**Ausführung:**

Dicht gewebtes Baumwollgewebe mit gleichmäßig gestreutem, kunstharzgebundenem **Normalkorund (A)**. Sehr gute Kornhaftung, hohe Schleifleistung und lange Standzeit.

Typ **VSM KK 24**: Gewebe **blau, Sparrolle** für normale Beanspruchung.

Verpackung **mit integriertem Abreißmesser**.

Verwendung:

Zum Handschleifen von Metall, aber auch für alle anderen Werkstoffe gut geeignet.

Technische Beschreibung

Feinheitsgrad	fein
Körnung	180
Schleifmittel	Normalkorund (A)
Schleifmittelkurzzeichen	A
Sparrollen Breite	40 mm
Sparrollen Länge	50 m

Produktnameattribut	40 mm × 50 m
Produktart	Schleifgewebe

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	bedingt geeignet		
Stahl < 67 HRC	bedingt geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		
Lacke	bedingt geeignet		
Uni	geeignet		
trocken	geeignet		