

Garant**Mini-Bügelsäge Ergonomiegriff****Bestelldaten**

Bestellnummer	581196
GTIN	4045197882370
Artikelklasse	58Z

Beschreibung**Ausführung:**

Kompakte Bügelsäge mit **ergonomischem Griff** für **ermüdungsfreies Arbeiten** an schwer zugänglichen Stellen. Die dynamische Form gewährleistet einen **idealen Kraftfluss** und sorgt für mehr Kontrolle am Sägeblatt. Stufenlose Blattspannung über Rändelmutter.

Blattlänge 200 mm.

Die Bügelsäge mit ihrem signifikanten Sägebogen zeichnet sich durch die im u-förmigen Bügel gespannten Sägeblätter aus. Die Begrenzung in der Schnitttiefe von Handbügelsägen stellt dabei der Abstand bis zu dem Bügel dar. Durch diese Aufnahmeform sind besonders dünne Sägeblätter verwendbar, welche bei beidseitiger, oder nicht-ziehender Schnittbewegung, in anderen Sägeformen ausknicken würden. Dank der dünnen Handsägeblätter wird die Zerspanungsarbeit aufgrund der geringen zu zerspanenden Schnittbreite reduziert. Damit stellt diese Art der Säge den klassischen Standard bei Handsägen in der Metallverarbeitung dar.

Lieferumfang:

Inklusive **Universal Sägeblatt** für Metall, Alu, Holz und Kunststoff.

Technische Beschreibung

Gesamtlänge	310 mm
Blattlänge	200 mm
Produktart	Bogensäge

Zubehör

Sägeblätter-Set 12-teilig „PUK“ Universal (210)25 Zähne/
Zoll

581280