

**Garant****Selbstspannendes Hochleistungs-Bohrfutter mit MK-Schaft, MK-Schaft: 2****Bestelldaten**

Bestellnummer	341122 2
GTIN	4045197880734
Artikelklasse	31K

**Beschreibung****Ausführung:**

**Hochleistungs**-Dreibacken-Bohrfutter in Präzisionsausführung. Hohe Rundlaufgenauigkeit, schlüssellos, selbstspannend, hohe Spannkraft. Leichtes Lösen von Hand. Verschleißteile gehärtet und austauschbar.

- **Bohrfutter und MK-Schaft bilden eine Einheit.**
- **Hohe Rundlaufgenauigkeit, optimale Stabilität.**
- **Einfacher und schneller Wechsel durch kurze Ausführung, vorteilhaft für kleine Arbeitsbereiche.**

**Verwendung:**

Auf Hand- und Ständerbohrmaschinen, Fräsmaschinen, Drehmaschinen zum Aufstecken auf Einsteckschäfte Nr. 342300 – 342850 oder direkt auf Maschinenspindel.

**Norm:****DIN 238****Hinweis:**

Selbstspanneffekt wirkt nur bei Rechtslauf.

**Technische Beschreibung**

Spannbereich	1 - 13 mm
Außen-Ø	50 mm
L <sub>1</sub> geöffnet	85 mm
L <sub>1</sub> geschlossen	97,5 mm
Produktart	Bohrfutter schlüssellos

