

Garant
Selbstspannendes Hochleistungs-Bohrfutter mit MK-Schaft, MK-Schaft: 3

Bestelldaten

Bestellnummer	341122 3
GTIN	4045197880741
Artikelklasse	31K

Beschreibung
Ausführung:

Hochleistungs-Dreibacken-Bohrfutter in Präzisionsausführung. Hohe Rundlaufgenauigkeit, schlüssellos, selbstspannend, hohe Spannkraft. Leichtes Lösen von Hand. Verschleißteile gehärtet und austauschbar.

- **Bohrfutter und MK-Schaft bilden eine Einheit.**
- **Hohe Rundlaufgenauigkeit, optimale Stabilität.**
- **Einfacher und schneller Wechsel durch kurze Ausführung, vorteilhaft für kleine Arbeitsbereiche.**

Verwendung:

Auf Hand- und Ständerbohrmaschinen, Fräsmaschinen, Drehmaschinen zum Aufstecken auf Einsteckschäfte Nr. 342300 – 342850 oder direkt auf Maschinenspindel.

Norm:
DIN 238
Hinweis:

Selbstspanneffekt wirkt nur bei Rechtslauf.

Technische Beschreibung

Außen-Ø	50 mm
L ₁ geschlossen	97,5 mm
Spannbereich	1 - 13 mm
L ₁ geöffnet	85 mm
Produktart	Bohrfutter schlüssellos

