

Garant**Selbstspannendes Hochleistungs-Bohrfutter mit MK-Schaft, MK-Schaft: 4****Bestelldaten**

Bestellnummer	341122 4
GTIN	4045197880758
Artikelklasse	31K

Beschreibung**Ausführung:**

Hochleistungs-Dreibacken-Bohrfutter in Präzisionsausführung. Hohe Rundlaufgenauigkeit, schlüssellos, selbstspannend, hohe Spannkraft. Leichtes Lösen von Hand. Verschleißteile gehärtet und austauschbar.

- **Bohrfutter und MK-Schaft bilden eine Einheit.**
- **Hohe Rundlaufgenauigkeit, optimale Stabilität.**
- **Einfacher und schneller Wechsel durch kurze Ausführung, vorteilhaft für kleine Arbeitsbereiche.**

Verwendung:

Auf Hand- und Ständerbohrmaschinen, Fräsmaschinen, Drehmaschinen zum Aufstecken auf Einsteckschäfte Nr. 342300 – 342850 oder direkt auf Maschinenspindel.

Norm:**DIN 238****Hinweis:**

Selbstspanneffekt wirkt nur bei Rechtslauf.

Technische Beschreibung

L ₁ geöffnet	86,5 mm
L ₁ geschlossen	99 mm
Außen-Ø	50 mm
Spannbereich	1 - 13 mm
Produktart	Bohrfutter schlüssellos

