



Schonhammer mit 3K-Stiel, Nylon#Einsätzen und Stahl-Mittelteil, Hammerkopf-Ø: 27mm



Bestelldaten

Bestellnummer	754170 27
GTIN	8024886013857
Artikelklasse	76D

Beschreibung

Ausführung:

Mit nahezu unzerbrechlichem 3K-Stiel (Aluminium-Seele, Polyamid- und Kautschuk-Komponente), angeschmiedetem Stielschutzkragen und zusätzlicher Stielschutzhülse. Kräftiges Mittelstück aus Metall.

Vorteil:

Unzerbrechlich, ergonomisch, rutschfest, **vibrationsfrei und gelenkschonend.**

Ersatzteil:

Ersatz-Einsatz Nylon unter Nr. 754180 erhältlich.

Technische Beschreibung

Gewicht	0,358 kg
Stiellänge	300 mm
Hammerkopf-Ø	27 mm
Werkstoff Stiel	Aluminium-Alloy-Kern
Kopflänge mit Einsätzen	81 mm
Werkstoff Einsatz	Nylon, weiß, 100 Shore
Griff	3-Komponenten Griff
rückschlagfrei	ja
Produktart	Hammer

Zubehör

Ersatz-Einsatz Nylon, Stück Hammerkopf-Ø 27 mm

754180 27