



## Schonhammer mit 3K-Stiel, Nylon#Einsätzen und Stahl-Mittelteil, Hammerkopf-Ø: 40mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	754170 40
GTIN	8024886013871
Artikelklasse	76D

### Beschreibung

#### Ausführung:

Mit nahezu unzerbrechlichem 3K-Stiel (Aluminium-Seele, Polyamid- und Kautschuk-Komponente), angeschmiedetem Stielschutzkragen und zusätzlicher Stielschutzhülse. Kräftiges Mittelstück aus Metall.

#### Vorteil:

Unzerbrechlich, ergonomisch, rutschfest, **vibrationsfrei und gelenkschonend.**

#### Ersatzteil:

Ersatz-Einsatz Nylon unter Nr. 754180 erhältlich.

### Technische Beschreibung

Kopflänge mit Einsätzen	105 mm
Hammerkopf-Ø	40 mm
Gewicht	0,738 kg
Stiellänge	320 mm
Werkstoff Stiel	Aluminium-Alloy-Kern
Werkstoff Einsatz	Nylon, weiß, 100 Shore
Griff	3-Komponenten Griff
rückschlagfrei	ja
Produktart	Hammer

---

## Zubehör

Ersatz-Einsatz Nylon, Stück Hammerkopf-Ø 40 mm

754180 40