



## Ring-Lupenleuchte, Linsen-Ø: 100mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	491545 100
GTIN	4045197699169
Artikelklasse	42L

### Beschreibung

#### Ausführung:

Lupenleuchte mit hochwertigen SMD-LEDs für blendfreies, schattenfreies und gleichmäßig ausgeleuchtetes Arbeitsfeld. Randscharfe und verzerrungsfreie Abbildung. Langlebige LEDs (bis zu 50 000 h), geringer Energieverbrauch. 48 SMD-LEDs. Zusätzliche Aufkittlinse Ø 22 mm für 3,5fache Vergrößerung.

#### Lieferumfang:

Inklusive Linsenabdeckung, Tischklemme für Plattenstärken von 10 – 62 mm (Gr. 100 mit Tischfuß).

#### Hinweis:

Die Lichtquelle ist austauschbar durch den Hersteller.

### Technische Beschreibung

Linsen-Ø	100 mm
Vergrößerung (x-fach)	1,75
Länge Gelenkarm A	140 mm
Kopf-Ø	180 mm

Länge Gelenkarm B	165 mm
Anzahl LEDs	48
Energieversorgung	Netzbetrieben
Produktart	Lupenleuchte