

**Garant**
**Stahl-Endmaß Toleranzklasse 0, Nennmaß: 1,11 mm**

**Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 481030 1,11   |
| GTIN          | 4045197208514 |
| Artikelklasse | 41L           |

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Alle Endmaße sind mit einer individuellen Identifikations-Nr. signiert.

Gr. 0,5 bis 10 – Querschnitt = 30×9 mm.

Gr. 11 bis 500 – Querschnitt = 35×9 mm.

Aus speziell legiertem, sorgfältig ausgehärtetem und entspanntem Spezialstahl.

**Toleranzklasse 0** als Urmaß für die Kontrolle von Arbeitsmaßen. Für das Einstellen von Messgeräten mit sehr hoher Genauigkeit. **Inklusive rückführbarem Hersteller-Prüfprotokoll.**

**Hinweis:**

Weitere Nennmaße auf Anfrage lieferbar.

**Technische Beschreibung**

|                |  |
|----------------|--|
| Nennmaß        | 1,11 mm  |
| Prüfprotokoll  | Prüfprotokoll des Herstellers                        |
| Norm           | DIN EN ISO 3650                                      |
| Toleranzklasse | 0  |
| Werkstoff      | legierter Spezialstahl,<br>ausgehärtet und entspannt |
| Kalibrierung   | L2   |

Produktart

Endmaß

**Dienstleistungen**

KalibrierungEndmaß Stahl / Keramik maximale Länge 100 mm

028060 100

DAkS-KalibrierungEndmaß Stahl maximale Länge 100 mm

028140 100