

Garant
Stahl-Endmaß Toleranzklasse 0, Nennmaß: 1,21 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	481030 1,21
GTIN	4045197208613
Artikelklasse	41L

Beschreibung
Ausführung:

Alle Endmaße sind mit einer individuellen Identifikations-Nr. signiert.

Gr. 0,5 bis 10 – Querschnitt = 30×9 mm.

Gr. 11 bis 500 – Querschnitt = 35×9 mm.

Aus speziell legiertem, sorgfältig ausgehärtetem und entspanntem Spezialstahl.

Toleranzklasse 0 als Urmaß für die Kontrolle von Arbeitsmaßen. Für das Einstellen von Messgeräten mit sehr hoher Genauigkeit. **Inklusive rückführbarem Hersteller-Prüfprotokoll.**

Hinweis:

Weitere Nennmaße auf Anfrage lieferbar.

Technische Beschreibung

Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
Nennmaß	1,21 mm
Norm	DIN EN ISO 3650
Toleranzklasse	0
Werkstoff	legierter Spezialstahl, ausgehärtet und entspannt
Kalibrierung	L2

Produktart

Endmaß

DienstleistungenKalibrierungEndmaß Stahl / Keramik maximale Länge 100
mm

028060 100

DAkS-KalibrierungEndmaß Stahl maximale Länge 100
mm

028140 100