



Parallel-Endmaß-Satz Toleranzklasse 1, Anzahl Endmaße: 87



Bestelldaten

Bestellnummer	480450 87
GTIN	4045197208224
Artikelklasse	42K

Beschreibung

Ausführung:

Aus gealtertem Spezialstahl. Gehärtet (HRC 64 – 66) mit leicht gebrochenen Kanten. Messflächen geläppt.

Inklusive, auf nationale Normale rückführbarem Hersteller-Prüfprotokoll:

Jedes Endmaß ist einzeln mit Identifikations-Nr. versehen. Die tatsächliche Abweichung vom Soll-Maß ist im Protokoll festgehalten. Das absolute Ist-Maß ist damit bekannt.

Toleranzklasse 1 zur Kontrolle von Prüfmaßen und Prüflehren.

Inhalt:

je 1 St. mit dem Maß: 0,5; 1,0 mm
Stufung 0,001: 9 St. 1,001 – 1,009 mm
Stufung 0,01: 50 St. 1,01 – 1,5 mm
Stufung 0,5: 17 St. 2 – 10 mm
Stufung 10,0: 9 St. 20 – 100 mm

Technische Beschreibung

Anzahl Endmaße	87
Norm	DIN EN ISO 3650

Toleranzklasse	1
Härte	64 - 66 HRC
Werkstoff	gealterter Spezialstahl
Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	S17
Produktart	Endmaß

Dienstleistungen

DAkKS-KalibrierungEndmaßsatz Stahl Satzinhalt 87	020860 87
KalibrierungEndmaßsatz Stahl / Keramik Satzinhalt 87	020850 87