

**Mitutoyo****Linearmaßstab, effektive Messlänge L<sub>0</sub>: 400mm**

## Bestelldaten

Bestellnummer	499240 400
GTIN	4946368854199
Artikelklasse	44D

## Beschreibung

### Ausführung:

- **Mit Absolut-Messsystem.**
- **Nach dem Einschalten wird die aktuelle Position angezeigt, dadurch entfällt ein zeitaufwändiges Anfahren von Referenzpunkten.**
- **Einfache Montage und Installation.**

### Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

### Verwendung:

Zur genauen Erfassung und Positionierung von axialen Verstellungen z. B. an Fräs-, Drehmaschinen, Positioniertischen oder Messgeräten. Auch geeignet zum Umrüsten von Werkzeugmaschinen auf digitale Anzeige.

### Hinweis:

**Nur in Verbindung mit Anzeigegerät Nr. 499356 verwendbar.**

## Technische Beschreibung

effektive Messlänge L <sub>0</sub>	400 mm
maximaler Messkopfweg L <sub>1</sub>	430 mm
Breite	22 mm
Kabellänge	3,4 m

Messgenauigkeit (20°)	7 µm
Bohrungsmittenabstand L <sub>2</sub>	568 mm
Gesamtlänge L <sub>3</sub>	588 mm
IP-Schutzart	IP 67
Energieversorgung	Netzbetrieben
Messwertsicherung	einmalige Einstellung des Nullpunkts
Messtechnik	digital
Produktart	Linearmaßstab

---

## Zubehör

Digitales Anzeigegerät Anzahl angezeigter Achsen 3	499356 3
Digitales Anzeigegerät Anzahl angezeigter Achsen 2	499356 2