

**Flachfeile, Hieb 2 (Halbschlicht), Länge ohne Angel: 350mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	510200 350
GTIN	4009215016895
Artikelklasse	56B

**Beschreibung****Ausführung:**

Die Rohlinge sind geschmiedet und geschliffen und werden durch Spezialmaschinen mit einem exakten Hieb von gleichmäßiger Dichte und Tiefe versehen. Die **nicht balligen Feilen** haben eine Zahnform, die jeweils auf die Feilenart abgestimmt ist.

**3 Seiten gehauen; stumpf auslaufend.**

**Verwendung:**

Die **Qualitätsfeile** für den Werkstattgebrauch mit langer Standzeit und hoher Feilleistung.

**Norm:**

**DIN 7261 Form A**

**Hinweis:**

Feilenvariante mit Heft verfügbar unter Nr. 510201.

**Technische Beschreibung**

Länge ohne Angel	350 mm
Querschnitt	35x7,5 mm
Produktnameattribut	Hieb 2 (Halbschlicht)
Hieb	2
Hiebart	Halbschlicht
Form	A
Formbeschreibung	flach, stumpf auslaufend
Feilflächen	3
inkl. Feilenheft	nein
Norm	DIN 7261

Produktart

Werkstattfeile

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Mg	bedingt geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	bedingt geeignet		
INOX	bedingt geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		

## Zubehör

Feilenbürste Besatzlänge L3×-breite L1 80X20 mm	576000 80X20
2K Ergonomie-Feilenheft Gesamtlänge 120 mm	519600 120
Kunststoff-Feilenheft Gesamtlänge 120 mm	519550 120
Feilenbürste Besatzlänge L3×-breite L1 115X40 mm	576000 115X40
Hartholz-Feilenheft Gesamtlänge 160 mm	519400 160
Feilenbürste Besatzlänge L3×-breite L1 100X25 mm	576000 100X25
Kunststoff-Feilenheft Gesamtlänge 125 mm	519510 125