

Mitutoyo**Einbaumessschieber IP66 horizontal, Messbereich: 150mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	499401 150
GTIN	2050001051165
Artikelklasse	44A

Beschreibung**Ausführung:**

Einbaumessschieber mit elektromagnetischem, induktivem Messsystem. **Montage horizontal.** Mit **Absolut-Elektronik** und großen einfach ablesbaren Displayziffern. Einmalige Einstellung der Nullposition, die bis zum nächsten Batteriewechsel (ca. 1,5 Jahre) der absolute Nullpunkt bleibt. Höchste Messpräzision auch bei höchster Verfahrgeschwindigkeit. ZERO- / ABS-Funktion – Nullstellung und Umschalten von Relativ- auf Absolutmessung.

Funktion:

IP66: Es besteht Schutz gegen starken Wasserstrahl bzw. vorübergehende Überflutung und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Verwendung:

Geeignet für Mess- und Positionieraufgaben an Werkzeugmaschinen, Vorrichtungen usw.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. 357.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 497085.

Technische Beschreibung

Länge Messschiene L ₁	235 mm
Ablesung	0,01 mm
Gewicht	410 g
Gesamtlänge L ₂	259 mm
Kalibrierung	Preis auf Anfrage
Messbereich	0 - 150 mm

Fehlergrenze	0,03 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 357
Anzahl enthaltener Batterien	1
IP-Schutzart	IP 66
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Norm	Werksnorm
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Messwertsicherung	einmalige Einstellung des Nullpunkts
Messtechnik	digital
Produktart	Einbaumessschieber

Dienstleistungen

Kalibrierung Universal Messschieber maximaler Messbereich 600 mm	021400 600
--	------------

Zubehör

Anschlusskabel mit Data-Taste Typ D1	497085 D1
Multi-Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498975
Anschlusskabel mit Data-Taste Typ D2	497085 D2
Anschlusskabel mit Data-Taste Typ USB2	497085 USB2
Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp 357	081560 357
Sender Typ S11E	498966 S11E
Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498965