



Parallel-Endmaß-Satz Toleranzklasse 2, Anzahl Endmaße: 47



Bestelldaten

Bestellnummer	480500 47
GTIN	4045197208279
Artikelklasse	42K

Beschreibung

Ausführung:

Aus gealtertem Spezialstahl. Gehärtet (HRC 64 – 66) mit leicht gebrochenen Kanten. Messflächen geläpft.

Inklusive, auf nationale Normale rückführbarem Hersteller-Prüfprotokoll:

Jedes Endmaß ist einzeln mit Identifikations-Nr. versehen. Die tatsächliche Abweichung vom Soll-Maß ist im Protokoll festgehalten. Das absolute Ist-Maß ist damit bekannt.

Toleranzklasse 2 Arbeits- und Einstellmaß für die Fertigung.

Inhalt:

je 1 St. mit dem Maß: 1,005 mm

Stufung 0,01: 21 St. 1,00 – 1,20 mm

Stufung 0,1: 8 St. 1,3 – 2,0 mm

Stufung 1,0: 8 St. 3,0 – 10 mm

Stufung 10,0: 9 St. 20 – 100 mm

Technische Beschreibung

Anzahl Endmaße	47
Norm	DIN EN ISO 3650

Toleranzklasse	2
Härte	64 - 66 HRC
Werkstoff	gealterter Spezialstahl
Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	S17
Produktart	Endmaß

Dienstleistungen

KalibrierungEndmaßsatz Stahl / Keramik Satzinhalt 47	020850 47
DAkKS-KalibrierungEndmaßsatz Stahl Satzinhalt 47	020860 47