

Mitutoyo
Parallel-Endmaß-Satz Toleranzklasse 1, Anzahl Endmaße: 103

Bestelldaten

Bestellnummer	480300 103
GTIN	4946368225876
Artikelklasse	44A

Beschreibung
Ausführung:

Aus sorgfältig ausgesuchtem, gealtertem Spezialstahl. Besonders verschleißfest durch kontrollierte Härte (HV 800). **Sorgfältig ausgehärtet und handgeläppt. Kanten leicht gebrochen. Inklusiv, auf nationale Normale rückführbarem Hersteller-Prüfprotokoll:** Jedes Endmaß ist einzeln mit Identifikations-Nr. versehen. Die tatsächliche Abweichung vom Soll-Maß ist im Protokoll festgehalten. Das absolute Ist-Maß ist damit bekannt.

Toleranzklasse 1 zur Kontrolle von Prüfmaßen, Prüflehren und zum Einstellen von Längenmessgeräten sowie für die üblichen Arbeiten im Messraum.

Inhalt:

je 1 St. mit dem Maß: 1,005 mm
 Stufung 0,01: 49 St. 1,01 – 1,49 mm
 Stufung 0,5: 49 St. 0,5 – 24,5 mm
 Stufung 25,0: 4 St. 25 – 100 mm

Technische Beschreibung

Anzahl Endmaße	103
Norm	DIN EN ISO 3650
Toleranzklasse	1
Härte	65 - 67 HRC
Werkstoff	gealterter Spezialstahl

Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	S17
Produktart	Endmaß

Dienstleistungen

DAkS-KalibrierungEndmaßsatz Stahl Satzinhalt 103	020860 103
KalibrierungEndmaßsatz Stahl / Keramik Satzinhalt 103	020850 103