



Parallel-Endmaß-Satz Toleranzklasse 2, Anzahl Endmaße: 87



Bestelldaten

Bestellnummer	480500 87
GTIN	4045197208286
Artikelklasse	42K

Beschreibung

Ausführung:

Aus gealtertem Spezialstahl. Gehärtet (HRC 64 – 66) mit leicht gebrochenen Kanten. Messflächen geläpft.

Inklusive, auf nationale Normale rückführbarem Hersteller-Prüfprotokoll:

Jedes Endmaß ist einzeln mit Identifikations-Nr. versehen. Die tatsächliche Abweichung vom Soll-Maß ist im Protokoll festgehalten. Das absolute Ist-Maß ist damit bekannt.

Toleranzklasse 2 Arbeits- und Einstellmaß für die Fertigung.

Inhalt:

je 1 St. mit dem Maß: 0,5; 1,0 mm

Stufung 0,001: 9 St. 1,001 – 1,009 mm

Stufung 0,01: 50 St. 1,01 – 1,5 mm

Stufung 0,5: 17 St. 2 – 10 mm

Stufung 10,0: 9 St. 20 – 100 mm

Technische Beschreibung

Anzahl Endmaße	87
Norm	DIN EN ISO 3650

Toleranzklasse	2
Härte	64 - 66 HRC
Werkstoff	gealterter Spezialstahl
Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	S17
Produktart	Endmaß

Dienstleistungen

KalibrierungEndmaßsatz Stahl / Keramik Satzinhalt 87	020850 87
DAkKS-KalibrierungEndmaßsatz Stahl Satzinhalt 87	020860 87