

**Parallel-Endmaß-Satz Toleranzklasse 2, Anzahl Endmaße: 103****Bestelldaten**

Bestellnummer	480500 103
GTIN	4045197208293
Artikelklasse	42K

Beschreibung**Ausführung:**

Aus gealtertem Spezialstahl. Gehärtet (HRC 64 – 66) mit leicht gebrochenen Kanten. Messflächen geläppt.

Inklusive, auf nationale Normale rückführbarem Hersteller-Prüfprotokoll:

Jedes Endmaß ist einzeln mit Identifikations-Nr. versehen. Die tatsächliche Abweichung vom Soll-Maß ist im Protokoll festgehalten. Das absolute Ist-Maß ist damit bekannt.

Toleranzklasse 2 Arbeits- und Einstellmaß für die Fertigung.

Inhalt:

je 1 St. mit dem Maß: 0,5; 1,0; 50; 75; 100 mm

Stufung 0,01: 50 St. 1,01 – 1,5 mm

Stufung 0,5: 47 St. 2,0 – 25 mm

Technische Beschreibung

Anzahl Endmaße	103
Norm	DIN EN ISO 3650
Toleranzklasse	2

Härte	64 - 66 HRC
Werkstoff	gealterter Spezialstahl
Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	S17
Produktart	Endmaß

Dienstleistungen

KalibrierungEndmaßsatz Stahl / Keramik Satzinhalt 103	020850 103
DAkS-KalibrierungEndmaßsatz Stahl Satzinhalt 103	020860 103