



Parallel-Endmaß-Satz Toleranzklasse 1, Anzahl Endmaße: 32



Bestelldaten

Bestellnummer	480450 32
GTIN	4045197208200
Artikelklasse	42K

Beschreibung

Ausführung:

Aus gealtertem Spezialstahl. Gehärtet (HRC 64 – 66) mit leicht gebrochenen Kanten. Messflächen geläpft.

Inklusive, auf nationale Normale rückführbarem Hersteller-Prüfprotokoll:

Jedes Endmaß ist einzeln mit Identifikations-Nr. versehen. Die tatsächliche Abweichung vom Soll-Maß ist im Protokoll festgehalten. Das absolute Ist-Maß ist damit bekannt.

Toleranzklasse 1 zur Kontrolle von Prüfmaßen und Prüflehren.

Inhalt:

je 1 St. mit dem Maß: 1,000; 1,005; 50 mm

Stufung 0,01: 10 St. 1,01 – 1,10 mm

Stufung 0,1: 9 St. 1,20 – 2,0 mm

Stufung 1,0: 8 St. 3,0 – 10 mm

Stufung 10,0: 2 St. 20 – 30 mm

Technische Beschreibung

Anzahl Endmaße	32
Norm	DIN EN ISO 3650
Toleranzklasse	1

Härte	64 - 66 HRC
Werkstoff	gealterter Spezialstahl
Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	S17
Produktart	Endmaß

Dienstleistungen

DAkkS-KalibrierungEndmaßsatz Stahl Satzinhalt 32	020860 32
KalibrierungEndmaßsatz Stahl / Keramik Satzinhalt 32	020850 32