

Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
Schleifband Breite	100 mm
Schleifband Länge	620 mm
Produktnamensattribut	100×620 mm
Produktart	Schleifband

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet	35-40 m/s	
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	32-38 m/s	P
Stahl < 1400 N/mm ²	bedingt geeignet	20-25 m/s	P
Stahl < 55 HRC	bedingt geeignet	32-38 m/s	H
INOX	bedingt geeignet	18-30 m/s	
Ti	bedingt geeignet	10-20 m/s	
GG(G)	bedingt geeignet	30-45 m/s	K
CuZn	geeignet	35-45 m/s	N
Kunststoff, GFK	geeignet	10-30 m/s	
Holz	geeignet	23-26 m/s	
trocken	geeignet		