



Halbrundfeile, Hieb 3 (Schlicht), Länge ohne Angel: 200mm



Bestelldaten

Bestellnummer	513300 200
GTIN	4009215017632
Artikelklasse	56B

Beschreibung

Ausführung:

Die Rohlinge sind geschmiedet und geschliffen und werden durch Spezialmaschinen mit einem exakten Hieb von gleichmäßiger Dichte und Tiefe versehen. Die **nicht balligen Feilen** haben eine Zahnform, die jeweils auf die Feilenart abgestimmt ist.

Mit Bahnenhieb; halbstumpf auslaufend.

Verwendung:

Die **Qualitätsfeile** für den Werkstattgebrauch mit langer Standzeit und hoher Feilleistung.

Norm:

DIN 7261 Form E

Technische Beschreibung

Länge ohne Angel	200 mm
Querschnitt	21×6 mm
Produktnameattribut	Hieb 3 (Schlicht)
Hieb	3
Hiebart	Schlicht
Form	E
Formbeschreibung	halbrund
Feilflächen	allseitig gehauen
inkl. Feilenheft	nein
Norm	DIN 7261
Produktart	Werkstattfeile

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	bedingt geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	bedingt geeignet		
INOX	bedingt geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		

Zubehör

Feilenbürste Besatzlänge L3×-breite L1 100X25 mm	576000 100X25
Kunststoff-Feilenheft Gesamtlänge 100 mm	519510 100
Feilenbürste Besatzlänge L3×-breite L1 80X20 mm	576000 80X20
2K Ergonomie-Feilenheft Gesamtlänge 110 mm	519600 110
Hartholz-Feilenheft Gesamtlänge 120 mm	519400 120
2K Ergonomie-Feilenheft Gesamtlänge 120 mm	519600 120
Kunststoff-Feilenheft Gesamtlänge 110 mm	519510 110
Feilenbürste Besatzlänge L3×-breite L1 115X40 mm	576000 115X40
Kunststoff-Feilenheft Gesamtlänge 110 mm	519550 110