



## Schleifgewebe Sparrollen-Satz (A) braun KK 114 F, 25 mm x 50 m, Anzahl unterschiedlicher Rollen: 5



### Bestelldaten

Bestellnummer	557880 5
GTIN	2050001030344
Artikelklasse	56V

### Beschreibung

#### Ausführung:

Dicht gewebtes Baumwollgewebe mit gleichmäßig gestreutem, kunstharzgebundenem **Normalkorund (A)**. Sehr gute Kornhaftung, hohe Schleifleistung und lange Standzeit. Typ **VSM KK 114 F**: Gewebe **braun, für extrem hohe Beanspruchung**. Diese Qualität ist **besonders geschmeidig, öl- und petroleumfest** und lässt sich in Längsrichtung kantenrein und fadengerade reißen ohne zu fransen.

**Länge 50 m**, Verpackung **mit integriertem Abreißmesser. 5-teilig** = Grundausstattung mit je 1 Sparrolle Korn 40, 80, 150, 240, 400.

#### Verwendung:

Zum Handschleifen von Metall, aber auch für alle anderen Werkstoffe gut geeignet.

### Technische Beschreibung

Anzahl unterschiedlicher Rollen	5
Serie	KK114F
Schleifmittel	Normalkorund

Schleifmittelkurzzeichen	A
Sparrollen Breite	25 mm
Sparrollen Länge	50 m
Produktnamensattribut	25 mm × 50 m
Produktart	Schleifgewebe

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	bedingt geeignet		
Stahl < 67 HRC	bedingt geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		
Lacke	bedingt geeignet		
Uni	geeignet		
trocken	geeignet		

## Zubehör

Magazin für 5 Sparrollen 20 – 50 mm × 50 m	557960
Schleifgewebe-Sparrolle (A) braun KK 114 F Körnung 400	557800 400
Schleifgewebe-Sparrolle (A) braun KK 114 F Körnung 40	557800 40

Schleifgewebe-Sparrolle (A) braunKK 114 F Körnung 150	557800 150
Schleifgewebe-Sparrolle (A) braunKK 114 F Körnung 80	557800 80
Schleifgewebe-Sparrolle (A) braunKK 114 F Körnung 240	557800 240