



Schleifgewebe Sparrollen-Satz (A) braun KK 114 F, 25 mm x 50 m, Anzahl unterschiedlicher Rollen: 10



Bestelldaten

Bestellnummer	557880 10
GTIN	2050001030351
Artikelklasse	56V

Beschreibung

Ausführung:

Dicht gewebtes Baumwollgewebe mit gleichmäßig gestreutem, kunstharzgebundenem **Normalkorund (A)**. Sehr gute Kornhaftung, hohe Schleifleistung und lange Standzeit. Typ **VSM KK 114 F**: Gewebe **braun, für extrem hohe Beanspruchung**. Diese Qualität ist **besonders geschmeidig, öl- und petroleumfest** und lässt sich in Längsrichtung kantenrein und fadengerade reißen ohne zu fransen.

Länge 50 m, Verpackung **mit integriertem Abreißmesser**. **10-teilig** = Komplett-Sortiment mit je 1 Sparrolle Korn 40 bis 400.

Verwendung:

Zum Handschleifen von Metall, aber auch für alle anderen Werkstoffe gut geeignet.

Technische Beschreibung

Anzahl unterschiedlicher Rollen	10
Serie	KK114F
Schleifmittel	Normalkorund
Schleifmittelkurzzeichen	A
Sparrollen Breite	25 mm
Sparrollen Länge	50 m

Produktnamensattribut	25 mm × 50 m
Produktart	Schleifgewebe

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	bedingt geeignet		
Stahl < 67 HRC	bedingt geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		
Lacke	bedingt geeignet		
Uni	geeignet		
trocken	geeignet		

Zubehör

Schleifgewebe-Sparrolle (A) braunKK 114 F Körnung 180	557800 180
Schleifgewebe-Sparrolle (A) braunKK 114 F Körnung 240	557800 240
Schleifgewebe-Sparrolle (A) braunKK 114 F Körnung 80	557800 80
Schleifgewebe-Sparrolle (A) braunKK 114 F Körnung 120	557800 120
Schleifgewebe-Sparrolle (A) braunKK 114 F Körnung 150	557800 150
Schleifgewebe-Sparrolle (A) braunKK 114 F Körnung 100	557800 100

Schleifgewebe-Sparrolle (A) braunKK 114 F Körnung 400	557800 400
Schleifgewebe-Sparrolle (A) braunKK 114 F Körnung 320	557800 320
Schleifgewebe-Sparrolle (A) braunKK 114 F Körnung 60	557800 60
Schleifgewebe-Sparrolle (A) braunKK 114 F Körnung 40	557800 40