

**Halbrundfeile, Hieb 1 (Bastard), Länge ohne Angel: 150mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	513100 150
GTIN	4009215017588
Artikelklasse	56B

Beschreibung**Ausführung:**

Die Rohlinge sind geschmiedet und geschliffen und werden durch Spezialmaschinen mit einem exakten Hieb von gleichmäßiger Dichte und Tiefe versehen. Die **nicht balligen Feilen** haben eine Zahnform, die jeweils auf die Feilenart abgestimmt ist.

Mit Bahnenhieb; halbstumpf auslaufend.

Verwendung:

Die **Qualitätsfeile** für den Werkstattgebrauch mit langer Standzeit und hoher Feilleistung.

Norm:

DIN 7261 Form E

Technische Beschreibung

Länge ohne Angel	150 mm
Querschnitt	16x5 mm
Produktnameattribut	Hieb 1 (Bastard)
Hieb	1
Hiebart	Bastard
Form	E
Formbeschreibung	halbrund
Feilflächen	allseitig gehauen
inkl. Feilenheft	nein
Norm	DIN 7261
Produktart	Werkstattfeile

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	bedingt geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	bedingt geeignet		
INOX	bedingt geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		

Zubehör

Hartholz-Feilenheft Gesamtlänge 120 mm	519400 120
Feilenbürste Besatzlänge L3×-breite L1 80X20 mm	576000 80X20
Kunststoff-Feilenheft Gesamtlänge 90 mm	519510 90
Feilenbürste Besatzlänge L3×-breite L1 100X25 mm	576000 100X25
Kunststoff-Feilenheft Gesamtlänge 100 mm	519510 100
Kunststoff-Feilenheft Gesamtlänge 110 mm	519550 110
Feilenbürste Besatzlänge L3×-breite L1 115X40 mm	576000 115X40
2K Ergonomie-Feilenheft Gesamtlänge 110 mm	519600 110