




Stahl-Endmaß Toleranzklasse 1, Nennmaß: 1,33mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 481050 1,33 |
| GTIN | 4045197209658 |
| Artikelklasse | 42K |

Beschreibung

Ausführung:

Alle Endmaße sind mit einer individuellen Identifikations-Nr. signiert.

Gr. 0,5 bis 10 – Querschnitt = 30×9 mm.

Gr. 11 bis 500 – Querschnitt = 35×9 mm.

Aus speziell legiertem, sorgfältig ausgehärtetem und entspanntem Spezialstahl.

Toleranzklasse 1 zur Kontrolle von Prüfmaßen, Prüflernen und zum Einstellen von Längenmessgeräten, sowie für die üblichen Arbeiten im Messraum.

Sonstige Ausführung wie Nr. 480450.

Hinweis:

Weitere Nennmaße auf Anfrage lieferbar.

Technische Beschreibung

| | |
|----------------|--|
| Nennmaß | 1,33 mm |
| Norm | DIN EN ISO 3650 |
| Toleranzklasse | 1 |
| Werkstoff | legierter Spezialstahl, ausgehärtet und entspannt |
| Kalibrierung | L2 |

| Produktart | Endmaß |
|--|------------|
| Dienstleistungen | |
| DAkS-KalibrierungEndmaß Stahl maximale Länge 100 mm | 028140 100 |
| KalibrierungEndmaß Stahl / Keramik maximale Länge 100 mm | 028060 100 |