

**Schleifband Normalkorund (A) KK711X, 150×2000 mm, Körnung: 180****Bestelldaten**

Bestellnummer	558130 180
GTIN	4018875161784
Artikelklasse	56V

**Beschreibung****Ausführung:**

**Universalschleifband** mit **Normalkorund (A)** bestreut. Die Schleifmittelunterlage ist optimal auf Körnung und Schleifbandart ausgelegt.

Robustes X-Gewebe für **hohen Materialabtrag** auf stationären Schleifmaschinen.

**Verwendung:**

Universell einsetzbar auf allen gängigen Materialien: **Stahl**, NE-Metalle, Guss, **Aluminium-Legierungen**, **Holz**.

**Hinweis:**

Weitere Körnungen, Qualitäten und Abmessungen sind entsprechend den Mindestmengen des Herstellers auf Anfrage lieferbar. Ohne Bestellvorgabe erfolgt die Lieferung mit Standardbandverbindung. Schleifbänder für Satiniermaschinen finden Sie unter Nr. 568526ff.

**Technische Beschreibung**

Körnung	180
Serie	KK711X
Schleifmittelkurzzeichen	A

Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
Schleifband Breite	150 mm
Schleifband Länge	2000 mm
Produktnamensattribut	150×2000 mm
Produktart	Schleifband

### Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Mg	geeignet	35-40 m/s	
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	32-38 m/s	P
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	20-25 m/s	P
Stahl < 55 HRC	bedingt geeignet	32-38 m/s	H
INOX	bedingt geeignet	18-30 m/s	
Ti	bedingt geeignet	10-20 m/s	
GG(G)	bedingt geeignet	30-45 m/s	K
CuZn	geeignet	35-45 m/s	N
Kunststoff, GFK	geeignet	10-30 m/s	
Holz	geeignet	23-26 m/s	
trocken	geeignet		