



Schlüsselfeile Hieb 2 Länge 150 mm, Typ: 2



Bestelldaten

Bestellnummer	518900 2
GTIN	4009215081411
Artikelklasse	56B

Beschreibung

Ausführung:

Schlüsselfeilen werden auf Präzisionsautomaten gefertigt. Sie **garantieren große Feilleistung und lange Standzeit**. Die Rohlinge sind gestanzt und geschliffen und werden durch Spezialmaschinen mit einem exakten Hieb von gleichmäßiger Dichte und Tiefe versehen. Die fertigen Feilen haben eine ideale Zahnform, die jeweils auf die Feilenart abgestimmt ist. Schlüsselfeilen garantieren glatte Feilflächen.

Hinweis:

Feilenhefte siehe Nr. 519600, 519400, 519510 und 519550.

Technische Beschreibung

Querschnitt	16x1,8 mm
Formbeschreibung	flachstumpf
Norm	DIN 7283
Produktart	Schlüsselfeile

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	bedingt geeignet		
Stahl < 55 HRC	bedingt geeignet		

INOX	bedingt geeignet
GG(G)	geeignet
CuZn	geeignet
Kunststoff, GFK	geeignet
Holz	geeignet

Zubehör

Hartholz-Feilenheft Gesamtlänge 120 mm	519400 120
Kunststoff-Feilenheft Gesamtlänge 110 mm	519550 110
Kunststoff-Feilenheft Gesamtlänge 90 mm	519510 90
Feilenbürste Besatzlänge L3×-breite L1 100X25 mm	576000 100X25
Kunststoff-Feilenheft Gesamtlänge 100 mm	519510 100
Feilenbürste Besatzlänge L3×-breite L1 115X40 mm	576000 115X40
2K Ergonomie-Feilenheft Gesamtlänge 110 mm	519600 110
Feilenbürste Besatzlänge L3×-breite L1 80X20 mm	576000 80X20
Hartholz-Feilenheft Gesamtlänge 100 mm	519400 100