

**Messerfeile Hieb 3 (Schlicht), Länge ohne Angel: 250mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	518100 250
GTIN	4009215074840
Artikelklasse	56B

Beschreibung**Ausführung:**

Die Rohlinge sind geschmiedet und geschliffen und werden durch Spezialmaschinen mit einem exakten Hieb von gleichmäßiger Dichte und Tiefe versehen. Die fertigen Feilen haben eine ideale Zahnform, die jeweils auf die Feilenart abgestimmt ist. Diese Spezialfeilen garantieren glatte Feilflächen. **Spezialfeilen** werden auf Präzisionsautomaten gefertigt. Sie **garantieren große Feilleistung und lange Standzeit.**
Allseitig gehauen, stumpf auslaufend.

Technische Beschreibung

Länge ohne Angel	250 mm
Querschnitt	21,8×10,1 mm
Form	G
Norm	DIN 7262
Produktart	Messerfeile

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		

Stahl < 60 HRC	bedingt geeignet
INOX	bedingt geeignet
GG(G)	geeignet
CuZn	geeignet
Kunststoff, GFK	geeignet
Holz	bedingt geeignet

Zubehör

2K Ergonomie-Feilenheft Gesamtlänge 110 mm	519600 110
Feilenbürste Besatzlänge L3×-breite L1 115X40 mm	576000 115X40
Kunststoff-Feilenheft Gesamtlänge 120 mm	519550 120
Kunststoff-Feilenheft Gesamtlänge 125 mm	519510 125
2K Ergonomie-Feilenheft Gesamtlänge 120 mm	519600 120
Kunststoff-Feilenheft Gesamtlänge 110 mm	519550 110
Kunststoff-Feilenheft Gesamtlänge 110 mm	519510 110
Feilenbürste Besatzlänge L3×-breite L1 100X25 mm	576000 100X25
Feilenbürste Besatzlänge L3×-breite L1 80X20 mm	576000 80X20
Hartholz-Feilenheft Gesamtlänge 140 mm	519400 140