

**Garant**
**Nutenstoßhalter Standard Ø DS 25 mm, ab Nutbreite m: 14mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	290355 14
GTIN	4045197882929
Artikelklasse	29K

**Beschreibung**
**Achtung:**

Mindestvorbohr-Ø immer entsprechend der Nutbreite verwenden (z. B. für Nutbreite 14 mm = Mindestvorbohr-Ø 38,22 mm.)

**Hinweis:**

- **Einzelne Haltergrößen sind für verschiedene Nutbreiten geeignet. In diesen Fällen nach Möglichkeit immer die optimale Kombination von Halter und Schneideinsatz (identische Größe) für maximale Stabilität verwenden.**
- **Bei Drehmaschinen ohne Y-Achse verwenden Sie die Exzenterhülse Nr. 290391– 290393 zur exakten Einstellung der Y-Koordinate.**
- **Bei Bearbeitungszentren verwenden Sie zur Prüfung der Spindelorientierung die Ausrichthilfe Nr. 290397 und eine Messuhr.**

**Technische Beschreibung**

geeignet für Nutbreite m	14 mm
geeignet für Nutbreite m	16 mm
Mindestvorbohr-Ø $D_{min}$	38,22 mm
Mindestvorbohr-Ø $D_{min}$	38,58 mm
Schraube	290399 3
Nutlänge $L_1$	126 mm
Mittenversatz $L_3$	19,5 mm
Schaft-Ø	25 mm

Schneidenträger-Ø D <sub>1</sub>	35 mm
Innenkühlung	ja
Schaftlänge L <sub>s</sub>	90 mm
Schaft	Kombischaft
Produktart	Nuten- und Profilstoßwerkzeug

---

## Zubehör

Befestigungsschraube Typ 3	290399 3
----------------------------	----------