



Entgratfeile Sonderhieb für Kunststoff, Länge ohne Angel: 150mm



Bestelldaten

Bestellnummer	518300 150
GTIN	4009215088779
Artikelklasse	56B

Beschreibung

Ausführung:

Die Rohlinge sind geschmiedet und geschliffen und werden durch Spezialmaschinen mit einem exakten Hieb von gleichmäßiger Dichte und Tiefe versehen. Die fertigen Feilen haben eine ideale Zahnform, die jeweils auf die Feilenart abgestimmt ist. Diese Spezialfeilen garantieren glatte Feilflächen. **Spezialfeilen** werden auf Präzisionsautomaten gefertigt. Sie **garantieren große Feilleistung und lange Standzeit**.
3 Seiten mit Kreuzhieb gehauen, stumpf auslaufend.

Technische Beschreibung

Querschnitt	16×3 mm
Länge ohne Angel	150 mm
Produktart	Entgratfeile

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	bedingt geeignet		
INOX	bedingt geeignet		

GG(G)	geeignet
CuZn	geeignet
Kunststoff, GFK	geeignet
Holz	bedingt geeignet

Zubehör

Kunststoff-Feilenheft Gesamtlänge 110 mm	519550 110
Feilenbürste Besatzlänge L3×-breite L1 80X20 mm	576000 80X20
Kunststoff-Feilenheft Gesamtlänge 100 mm	519510 100
Kunststoff-Feilenheft Gesamtlänge 90 mm	519510 90
Feilenbürste Besatzlänge L3×-breite L1 100X25 mm	576000 100X25
Hartholz-Feilenheft Gesamtlänge 120 mm	519400 120
Feilenbürste Besatzlänge L3×-breite L1 115X40 mm	576000 115X40
2K Ergonomie-Feilenheft Gesamtlänge 110 mm	519600 110