

Gefräste Feile, flachstumpf, grob, Länge ohne Angel: 350mm



Bestelldaten

Bestellnummer	519110 350
GTIN	2050001696212
Artikelklasse	56B

Beschreibung

Ausführung:

Gefräste Feilen zeichnen sich durch besondere **Schärfe** ihrer aus dem Vollen gefrästen Schneiden und optimal geformten Spankammern aus. Dadurch werden auch Späne von weichem und schmierendem Material sicher abgeführt. **Kein Zusetzen.**

Flachstumpf, 3-seitig gefräst.

Technische Beschreibung

Querschnitt	36×7 mm
Länge ohne Angel	350 mm
Feinheitsgrad	grob
Schneidenabstand ca.	3 mm
Form	A
Produktnamensattribut	grob
Norm	DIN 7264
für Material	Leicht- und Weichmetalle, Kunststoffe, Holz, Horn, Leder usw.
Produktart	Gefräste Feile

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
--	---------	----------------	----------

Alu Mg	geeignet
Stahl < 900 N/mm ²	bedingt geeignet
GG(G)	bedingt geeignet
CuZn	geeignet
Kunststoff, GFK	geeignet
Holz	geeignet

Zubehör

Hartholz-Feilenheft Gesamtlänge 160 mm	519400 160
Feilenbürste Besatzlänge L3×-breite L1 80X20 mm	576000 80X20
Kunststoff-Feilenheft Gesamtlänge 120 mm	519550 120
Feilenbürste Besatzlänge L3×-breite L1 100X25 mm	576000 100X25
2K Ergonomie-Feilenheft Gesamtlänge 120 mm	519600 120
Kunststoff-Feilenheft Gesamtlänge 125 mm	519510 125
Feilenbürste Besatzlänge L3×-breite L1 115X40 mm	576000 115X40