



Feilensatz mit 2K-Heft 5-teilig in Rolltasche, Hieb 2, Länge ohne Angel: 200mm



Bestelldaten

Bestellnummer	517420 200
GTIN	4045197185006
Artikelklasse	52A

Beschreibung

Ausführung:

Die Rohlinge sind geschmiedet und geschliffen und werden durch Spezialmaschinen mit einem exakten Hieb von gleichmäßiger Dichte und Tiefe versehen. Die **nicht balligen Feilen** haben eine Zahnform, die jeweils auf die Feilenart abgestimmt ist.

Um die Feilen zu schützen, sind die Sätze übersichtlich in **robusten Nylon-Rolltaschen** untergebracht.

Geschützte Feilen können nicht verschmutzen und der Hieb wird nicht beschädigt; das garantiert gleichbleibend hohe Feilleistung, glatte Feilflächen und verlängerte Standzeit.

Hieb 2 = Halbschlicht.

Mit ergonomischen 2-Komponenten Kunststoffheften.

Verwendung:

Qualitätsfeile für den Werkstattgebrauch mit langer Standzeit und hoher Feilleistung.

Lieferumfang:

5-teiliger Feilensatz mit je einer **Flach-, Dreikant-, Vierkant-, Halbrund- und Rundfeile**.

Technische Beschreibung

Länge ohne Angel	200 mm
Produktnameattribut	Hieb 2
Hieb	2
Norm	DIN 7261

Anzahl Einzelfeilen	5
Produktart	Werkstattfeile

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	bedingt geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	bedingt geeignet		
INOX	bedingt geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		

Zubehör

Feilenbürste Besatzlänge L3×-breite L1 80X20 mm	576000 80X20
Feilenbürste Besatzlänge L3×-breite L1 100X25 mm	576000 100X25
Feilenbürste Besatzlänge L3×-breite L1 115X40 mm	576000 115X40