



## Mühsäge-Schärffeile Hieb 3 (Schlicht) flach, runde Kanten, Länge ohne Angel: 200mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	518550 200
GTIN	4009215005479
Artikelklasse	56B

### Beschreibung

#### Ausführung:

**Spezial-Qualität, einhiebig und besonders zum Schärfen von Holz-Sägeblättern aus Stahl geeignet.** Diese Sägefeilen garantieren große Feilleistung und lange Standzeit. Die Rohlinge sind geschmiedet und geschliffen und werden durch Spezialmaschinen mit einem exakten Hieb von gleichmäßiger Dichte und Tiefe versehen. **Allseitig gehauen.** Mit runden Kanten.

### Technische Beschreibung

Querschnitt	20×4 mm
Länge ohne Angel	200 mm
Form	F
Norm	DIN 7262
Produktart	Sägefeile

### Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		

Stahl < 60 HRC	bedingt geeignet
INOX	bedingt geeignet
GG(G)	geeignet
CuZn	geeignet
Kunststoff, GFK	geeignet
Holz	bedingt geeignet

## Zubehör

Feilenbürste Besatzlänge L3×-breite L1 115X40 mm	576000 115X40
Kunststoff-Feilenheft Gesamtlänge 110 mm	519510 110
Feilenbürste Besatzlänge L3×-breite L1 80X20 mm	576000 80X20
Kunststoff-Feilenheft Gesamtlänge 100 mm	519510 100
Feilenbürste Besatzlänge L3×-breite L1 100X25 mm	576000 100X25
2K Ergonomie-Feilenheft Gesamtlänge 110 mm	519600 110
2K Ergonomie-Feilenheft Gesamtlänge 120 mm	519600 120
Hartholz-Feilenheft Gesamtlänge 120 mm	519400 120
Kunststoff-Feilenheft Gesamtlänge 110 mm	519550 110