




Stahl-Endmaß Toleranzklasse 1, Nennmaß: 8mm



Bestelldaten

Bestellnummer	481050 8
GTIN	4045197209993
Artikelklasse	42K

Beschreibung

Ausführung:

Alle Endmaße sind mit einer individuellen Identifikations-Nr. signiert.

Gr. 0,5 bis 10 – Querschnitt = 30×9 mm.

Gr. 11 bis 500 – Querschnitt = 35×9 mm.

Aus speziell legiertem, sorgfältig ausgehärtetem und entspanntem Spezialstahl.

Toleranzklasse 1 zur Kontrolle von Prüfmaßen, Prüflernen und zum Einstellen von Längenmessgeräten, sowie für die üblichen Arbeiten im Messraum.

Sonstige Ausführung wie Nr. 480450.

Hinweis:

Weitere Nennmaße auf Anfrage lieferbar.

Technische Beschreibung

Nennmaß	8 mm
Norm	DIN EN ISO 3650
Toleranzklasse	1
Werkstoff	legierter Spezialstahl, ausgehärtet und entspannt
Kalibrierung	L2

Produktart	Endmaß
Dienstleistungen	
KalibrierungEndmaß Stahl / Keramik maximale Länge 100 mm	028060 100
DAkS-KalibrierungEndmaß Stahl maximale Länge 100 mm	028140 100