

 PHOTONIC
you will see

LED-Kaltlichtquelle, Typ: F1



Bestelldaten

Bestellnummer	492242 F1
GTIN	2050002047051
Artikelklasse	49K

Beschreibung

Ausführung:

Sehr lichtstarke, dimmbare Kaltlichtquelle mit langlebiger (>30000 h) und energiesparender LED-Technologie (5800 K). Robustes Metallgehäuse, standfest und stabil stapelbar. ESD-Buchse zur Ableitung statischer Aufladung. Extrem hohe Leuchtdichten bei Leuchtfleck. Passivkühlung, lautlos und vibrationsfrei.

Lieferumfang:

LED-Kaltlichtquelle, doppelter Schwanenhals-Lichtleiter (Ø 4,5 mm, Länge 550 mm) mit integrierten Fokuslinsen. Inklusiv internationalem Netzteil (100 – 240 V).

Sonderzubehör:

Halogenfilter Nr. 492244 Gr. FILTER, Fußschalter Nr. 492244 Gr. SWITCH und Querschnittswandler Nr. 492244 Gr. LINE.

Hinweis:

Weitere Lichtleiter, Spaltringlichter, Farbfilter und sonstiges Zubehör auf Anfrage erhältlich.

Technische Beschreibung

Gewicht	0,5 kg
Energieversorgung	Netzbetrieben
vergleichbare Leistungsabgabe zu Halogen	100 W
Leistungsaufnahme	22 W

Farbtemperatur	5800 K
Gesamtbreite	110 mm
Gesamthöhe	175 mm
Gesamtlänge	196 mm
Beleuchtungsstärke	350 lm
Produktart	Beleuchtungseinheit für Messmittel

Zubehör

Zubehör für LED-Kaltlichtquellen Typ SWITCH	492244 SWITCH
Zubehör für LED-Kaltlichtquellen Typ LINE	492244 LINE
Zubehör für LED-Kaltlichtquellen Typ FILTER	492244 FILTER