



LED-Kaltlichtquelle, Typ: F3000



Bestelldaten

Bestellnummer	492242 F3000
GTIN	4045197578235
Artikelklasse	49K

Beschreibung

Ausführung:

Sehr lichtstarke, dimmbare Kaltlichtquelle mit langlebiger (>30000 h) und energiesparender LED-Technologie (5800 K). Robustes Metallgehäuse, standfest und stabil stapelbar. ESD-Buchse zur Ableitung statischer Aufladung. Extrem hohe Leuchtdichten bei Leuchtfleck. Fernsteuerbar via Fußschalter oder USB, extrem leiser Lüfter. Shutter-Funktionalität. Senkrechtbetrieb möglich. Optionaler Halogenfilter simuliert Halogenlicht 3500 K.

Lieferumfang:

LED-Kaltlichtquelle, doppelter Schwanenhals-Lichtleiter (Ø 4,5 mm, Länge 550 mm) mit integrierten Fokuslinsen. Inklusive Netzkabel EU.

Sonderzubehör:

Halogenfilter Nr. 492244 Gr. FILTER, Fußschalter Nr. 492244 Gr. SWITCH und Querschnittswandler Nr. 492244 Gr. LINE.

Hinweis:

Weitere Lichtleiter, Spaltringlichter, Farbfilter und sonstiges Zubehör auf Anfrage erhältlich.

Technische Beschreibung

Gewicht	3,8 kg
Energieversorgung	Netzbetrieben
Leistungsaufnahme	65 W
vergleichbare Leistungsabgabe zu Halogen	> 150 W

Farbtemperatur	5800 K
Gesamtbreite	170 mm
Gesamthöhe	98 mm
Gesamtlänge	196 mm
Beleuchtungsstärke	640 lm
Produktart	Beleuchtungseinheit für Messmittel

Zubehör

Zubehör für LED-Kaltlichtquellen Typ FILTER	492244 FILTER
Zubehör für LED-Kaltlichtquellen Typ LINE	492244 LINE
Zubehör für LED-Kaltlichtquellen Typ SWITCH	492244 SWITCH