



TESA

Uhrmessschieber Set 3-teilig



Bestelldaten

Bestellnummer	405509
GTIN	4067263132707
Artikelklasse	45A

Beschreibung

Ausführung:

Mattverchromte Skala. Mit Stoßschutz und geschützter Zahnstange. Präzisionsuhr mit drehbarem Ziffernblatt mit Feststellschraube.

Ablesung 1 mm auf der Schiene, 2/100 mm auf der Rundskala.

Lieferumfang:

3 × Uhrmessschieber Nr. 412416 Gr. 150/02.

Technische Beschreibung

Fehlergrenze	0,03 mm
Schnabellänge	40 mm
Zeigerumdrehung	2 mm
Ablesung (Rundskala)	0,02 mm
Kalibrierung	A1
Messbereich	0 - 150 mm
Norm	DIN 862
Tiefenmaß	flach
Messtechnik	analog

Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Verpackung	stabile Box
Produktart	Uhrmessschieber

Dienstleistungen

KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 3X200 mm	021000 3X200
DAkS-KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 3X200 mm	021010 3X200

Zubehör

Uhrmessschieber Typ 150/02	412416 150/02
----------------------------	---------------