



## Stahl-Endmaß Toleranzklasse 1, Nennmaß: 15mm



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 481050 15     |
| GTIN          | 4045197210081 |
| Artikelklasse | 42K           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

Alle Endmaße sind mit einer individuellen Identifikations-Nr. signiert.

Gr. 0,5 bis 10 – Querschnitt = 30×9 mm.

Gr. 11 bis 500 – Querschnitt = 35×9 mm.

Aus speziell legiertem, sorgfältig ausgehärtetem und entspanntem Spezialstahl.

**Toleranzklasse 1** zur Kontrolle von Prüfmaßen, Prüflernen und zum Einstellen von Längenmessgeräten, sowie für die üblichen Arbeiten im Messraum.

Sonstige Ausführung wie Nr. 480450.

#### Hinweis:

Weitere Nennmaße auf Anfrage lieferbar.

### Technische Beschreibung

|                |                                                      |
|----------------|------------------------------------------------------|
| Nennmaß        | 15 mm                                                |
| Norm           | DIN EN ISO 3650                                      |
| Toleranzklasse | 1                                                    |
| Werkstoff      | legierter Spezialstahl,<br>ausgehärtet und entspannt |
| Kalibrierung   | L2                                                   |

Produktart

Endmaß

**Dienstleistungen**KalibrierungEndmaß Stahl / Keramik maximale Länge 100  
mm

028060 100

DAkS-KalibrierungEndmaß Stahl maximale Länge 100  
mm

028140 100