

**HOLEX****Inspektions-Endoskop mit Sonde halb-starr, Ø 8,5 mm, Sondenlänge: 1000mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	492930 1000
GTIN	4045197511829
Artikelklasse	42L

**Beschreibung****Ausführung:**

Grundgerät mit 2,4 Zoll LCD-Display und 1 m langer, halb-starrer Sonde (Ø 8,5 mm, Blickrichtung 0°). Robuster, wasserdichter Sondenkopf (IP67) aus Edelstahl mit 6 dimmbaren, weißen LEDs. Zoommodus (1,5×), automatische Entspiegelung auf Metallflächen (AGC), Spiegelmodus (Mirror). AV-Ausgang zur Bildschirmübertragung.

**Lieferumfang:**

Inklusive 1× Sonde Nr. 492936 Gr. 1000 (IP67), Transportkoffer, aufschraubbarem SONDENSPIEGEL (90°), Magnet, Haken und 4 Batterien Nr.081551 Gr.LR6.

Kameraauflösung: 320×240 px

Displayauflösung: 320×240 px

fokussierte Tiefenschärfe: 16 – 60 mm

Betriebstemperatur: 0 - 50 °C

Gewicht: 0,43 kg

**Technische Beschreibung**

fokussierte Tiefenschärfe	16 – 60 mm
---------------------------	------------

Displayauflösung	320×240 px
Breite	94 mm
Länge	210 mm
Gewicht	0,43 kg
Höhe	58 mm
Sondenlänge	1000 mm
Kameraauflösung	320×240 px
Betriebstemperatur	0 - 50 °C
Anzahl enthaltener Batterien	4
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081551 LR6
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Sonden-Ø	8,5 mm
Produktart	Endoskop

## Zubehör

Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR6	081561 LR6
Endoskop-Sonde, halb-starr Sondenlänge 1000 mm	492936 1000
Endoskop-Sonde, halb-starr Sondenlänge 1000 mm	492934 1000
Endoskop-Sonde, flexibel Sondenlänge 2000 mm	492938 2000
Alkali-Mangan Batterien Internationale Baugröße LR6	081556 LR6