



Präzisions-Flachfeile, Länge ohne Angel mm / Schweizer Hieb: 150/4



Bestelldaten

Bestellnummer	520100 150/4
GTIN	613548065785
Artikelklasse	53B

Beschreibung

Ausführung:

Schweizer Präzisionsfeilen entsprechen höchsten Ansprüchen an Formgenauigkeit, Hiebpräzision, Feilleistung und Standzeit. Spezialstahl mit einer Härte von **65–66 HRC**. Im Unterschied zu Werkstattfeilen haben sie auf den Verwendungszweck genau abgestimmte, **leicht ballige Formen**, spezielle Hiebwinkel und eine erweiterte Auswahl an verschiedenen Hieben. So werden bei wirtschaftlichster Feilleistung konstant glatte Feilflächen erzielt. **3 Seiten gehauen; stumpf auslaufend.**

Technische Beschreibung

Länge ohne Angel	150 mm
Querschnitt	18,5×4 mm
entspricht Deutschem Hieb	5
Produktart	Präzisionsfeile

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		

Stahl < 60 HRC	geeignet
Stahl < 67 HRC	bedingt geeignet
INOX	geeignet
Ti	bedingt geeignet
GG(G)	geeignet
CuZn	geeignet
Kunststoff, GFK	geeignet
Holz	geeignet
Uni	bedingt geeignet

Zubehör

Kunststoff-Feilenheft Gesamtlänge 90 mm	519510 90
Feilenbürste Besatzlänge L3×-breite L1 115X40 mm	576000 115X40
Feilenbürste Besatzlänge L3×-breite L1 100X25 mm	576000 100X25
Kunststoff-Feilenheft Gesamtlänge 100 mm	519550 100
Hartholz-Feilenheft Gesamtlänge 80 mm	519400 80
Feilenbürste Besatzlänge L3×-breite L1 80X20 mm	576000 80X20
Hartholz-Feilenheft Gesamtlänge 100 mm	519400 100
2K Ergonomie-Feilenheft Gesamtlänge 95 mm	519600 95