



## Präzisions-Stiftenfeile schmal, Länge ohne Angel mm / Schweizer Hieb: 250/2



### Bestelldaten

Bestellnummer	522100 250/2
GTIN	613548064757
Artikelklasse	53B

### Beschreibung

#### Ausführung:

**Schweizer Präzisionsfeilen** entsprechen höchsten Ansprüchen an Formgenauigkeit, Hiebpräzision, Feilleistung und Standzeit. Spezialstahl mit einer Härte von **65–66 HRC**. Im Unterschied zu Werkstattfeilen haben sie auf den Verwendungszweck genau abgestimmte, **leicht ballige Formen**, spezielle Hiebwinkel und eine erweiterte Auswahl an verschiedenen Hieben. So werden bei wirtschaftlichster Feilleistung konstant glatte Feilflächen erzielt. **Flachseiten gehauen; stumpf auslaufend.**

### Technische Beschreibung

Länge ohne Angel	250 mm
Querschnitt	9,3×4,3 mm
entspricht Deutschem Hieb	4
Produktart	Präzisionsfeile

### Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		

Stahl < 60 HRC	geeignet
Stahl < 67 HRC	bedingt geeignet
INOX	geeignet
Ti	bedingt geeignet
GG(G)	geeignet
CuZn	geeignet
Kunststoff, GFK	geeignet
Holz	geeignet
Uni	bedingt geeignet

## Zubehör

Kunststoff-Feilenheft Gesamtlänge 125 mm	519510 125
Feilenbürste Besatzlänge L3×-breite L1 100X25 mm	576000 100X25
Kunststoff-Feilenheft Gesamtlänge 110 mm	519510 110
2K Ergonomie-Feilenheft Gesamtlänge 120 mm	519600 120
Feilenbürste Besatzlänge L3×-breite L1 115X40 mm	576000 115X40
Hartholz-Feilenheft Gesamtlänge 140 mm	519400 140
Kunststoff-Feilenheft Gesamtlänge 110 mm	519550 110
Feilenbürste Besatzlänge L3×-breite L1 80X20 mm	576000 80X20
Kunststoff-Feilenheft Gesamtlänge 120 mm	519550 120
2K Ergonomie-Feilenheft Gesamtlänge 110 mm	519600 110